



DCMX 11T304 Wiper, Nuance: CA025P



Données de commande

N° commande	260388 CA025P
GTIN	4960664878482
Classe d'article	25E

Description

DCMX 11T304 Wiper CA025P Nuance: CA025P

Brise-copeaux: WP

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 1,5 mm

Avance f: 0,05 - 0,25 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 80 - 330 m/min

Description technique

Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr
Nombre de changements/dents	2
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 330 m/min
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Nuance	CA025P
Revêtement	revêtu
Classement finition/ébauche	Finition

Prof. coupe a_p	0,5 - 1,5 mm
Tolérance	M
Type d'outils	Carbure
Brise-copeaux	WP
Rayon d'angle	0,4 mm
Application principale	P
Code ISO plaquette	DCMT 070204
Type de produit	Plaquette pour tournage