



DCMT 11T308, Nuance: CA025P



Données de commande

N° commande	260387 CA025P
GTIN	4960664878703
Classe d'article	25E

Description

DCMT 11T308 CA025P Nuance: CA025P

Brise-copeaux: HQ

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 1,5 mm

Avance f: 0,05 - 0,25 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 80 - 330 m/min

Description technique

Type d'outils	Carbure
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Nuance	CA025P
Tolérance	M
Rayon d'angle	0,4 mm
Prof. coupe a_p	0,5 - 1,5 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 330 m/min

Classement finition/ébauche	Finition
Nombre de changements/dents	2
Revêtement	revêtu
Brise-copeaux	HQ
Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr
Code ISO plaquette	DCMT 070204
Application principale	P
Type de produit	Plaquette pour tournage