


**DCMT 070204, Nuance: CA025P**

**Données de commande**

N° commande	260483 CA025P
GTIN	4960664878604
Classe d'article	25E

**Description**

DCMT 070204 CA025P Nuance: CA025P

Brise-copeaux: GK

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 3 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 80 - 330 m/min

**Description technique**

Rayon d'angle	0,4 mm
Brise-copeaux	GK
Application principale	P
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Nombre de changements/dents	2
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 3 mm

Code ISO plaquette	DCMT070204
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	80 - 330 m/min
Tolérance	M
Classement finition/ébauche	Finition
Nuance	CA025P
Type d'outils	Carbure
Revêtement	revêtu
Type de produit	Plaquette pour tournage