

Garant

Fraise à copier (RD..10) négatif 0°, avec filetage, Ø D / nombre de dents Z: 42/6mm


Données de commande

N° commande	212135 42/6
GTIN	4045197192769
Classe d'article	210

Description
Exécution:

Corps de fraise avec pas différentiel pour un fonctionnement sans vibrations.

- **Précision de concentricité et de surface élevée.**
- **Repositionnement progressif de la plaquette en cas d'usure des arêtes de coupe.**

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 3,8** avec l'embout **674252 réf. 15IP**.

$a_{p\ max} = 2\ mm$.

Description technique

Jeu de vis pour plaquettes	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Ø D ₃	32 mm
Filetage attachement M	M16
Longueur totale L _{tot}	42 mm
Plaquette adaptée	RD..1003
Ø D ₁ h6	17 mm
Ø D ₂	28,7 mm

Ø dents D_c	42 mm
Nombre de dents Z	6
Arrosage interne	oui
Longueur de plongée oblique L pour α_{max}	29,45 mm
Perçage par interpolation Ø D_{min}	74 mm
Perçage par interpolation a_p	2 mm
Angle de plongée oblique α_{max}	1,36 degré
Perçage par interpolation Ø D_{max}	82 mm
Type de queue	avec filetage
Fraise adaptée à la forme de la plaquette	ronde
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Application de fraisage	Ramping
Pas des arêtes de coupe	Différent
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

Accessoires

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219804
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 3,8 Nm	211750 3,8