

**VBMT 110304, Nuance: CA025P****Données de commande**

N° commande	261174 CA025P
GTIN	4960664879472
Classe d'article	25E

Description technique

Nombre de changements/dents	2
Rayon d'angle	0,4 mm
Brise-copeaux	HQ
Prof. coupe a_p	0,5 - 2 mm
Application principale	P
Revêtement	revêtu
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Nuance	CA025P
Code ISO plaquette	VBMT 110304
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 330 m/min
Condition de coupe	Légèrement intermittente

Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr
Type de produit	Plaquette pour tournage