


VBMT 110308, Nuance: CA025P

Données de commande

N° commande	261176 CA025P
GTIN	4960664879489
Classe d'article	25E

Description

VBMT 110308 CA025P Nuance: CA025P

Brise-copeaux: HQ

Prof. coupe a_p : 0,5 - 2 mm

Avance f: 0,05 - 0,25 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 80 - 330 m/min

Description technique

Rayon d'angle	0,8 mm
Nuance	CA025P
Prof. coupe a_p	0,5 - 2 mm
Nombre de changements/dents	2
Brise-copeaux	HQ
Type d'outils	Carbure
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 330 m/min

Classement finition/ébauche	Finition
Application principale	P
Revêtement	revêtu
Code ISO plaquette	VBMT 110308
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr
Type de produit	Plaquette pour tournage