


DC. T 11T308, Nuance: CA025P

Données de commande

N° commande	260492 CA025P
GTIN	4960664878642
Classe d'article	25E

Description

DC. T 11T308 CA025P Nuance: CA025P
 Brise-copeaux: GK
 Tolérance: M
 Prof. coupe a_p : 0,5 - 3 mm
 Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr
 Vitesse de coupe v_c Application principale: 80 - 330 m/min

Description technique

Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Brise-copeaux	GK
Tolérance	M
Type d'outils	HM
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Nuance	CA025P
Classement finition/ébauche	Finition

Revêtement	revêtu
Code ISO plaquette	DCMT11T308
Rayon d'angle	0,8 mm
Application principale	P
Nombre de changements/dents	2
Prof. coupe a_p	0,5 - 3 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 330 m/min
Type de produit	Plaquette pour tournage