

Garant
Fraise à dresser à 90°, Queue Weldon, Ø D / Zeff: 25/2mm


Données de commande

N° commande	215860 25/2
GTIN	4045197133281
Classe d'article	210

Description

Exécution:

Excellent enlèvement des copeaux, car utilisation de 2 ou 3 dents par rotation.

Utilisation:

Pour le fraisage par interpolation et le contourage.

Remarque(s):

Ne pas utiliser pour le fraisage en plongée oblique et par interpolation!

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 1,2 avec l'embout 674252 réf. 8IP.

Description technique

Plaquette adaptée	AP.. 1003
Longueur totale L_{tot}	110 mm
Ø queue D_s h6	25 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p max}$	28 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Longueur de col L_1	52 mm
Nombre de dents effectif Z_{eff}	2
Ø dents D_c	25 mm
Nombre de plaquettes	6
Type de queue	Queue Weldon

Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Dressage
Arrosage interne	oui
Méthode d'usinage	MTC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219814