

**Garant****APMT 100305 TR, HB7520, Type: UNI****Données de commande**

N° commande	215880 UNI
GTIN	4045197303127
Classe d'article	21A

**Description****Exécution:**

Plaquettes avec géométrie très positive et arêtes hélicoïdales.

**Remarque(s):**

Les valeurs indicatives d'utilisation sont valables pour les fraises 215800, 215803, 215850, 215853 et 215870.

Pour  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p$  max = 4,8 mm.

Epaisseur plan de travail: 3,55 mm

Rayon d'angle: 0,5 mm

**Description technique**

Type	UNI
Rayon d'angle	0,5 mm
Code ISO plaquette	APMT 100305 TR
Nuance	HB7520
Type d'outils	Carbure

Épaisseur plan de travail	3,55 mm
Type de produit	Plaquette pour fraisage

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	300 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	250 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	240 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	160 m/min	P
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	125 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	160 m/min	M
Fonte GG(G)	adaptée	220 m/min	K
Uni	adaptée		
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		