



## Jeu de tournevis à frapper KK900, Nombre de pièces: 19



### Données de commande

N° commande	673010 19
GTIN	4013288222176
Classe d'article	63H

### Description

#### Exécution:

Pour desserrer des vissages tenaces. L'impulsion du marteau est transformée en mouvement de rotation avec un couple de desserrage d'environ 25 Nm. La lame continue garantit une transmission de force sans perte.

Pour une utilisation avec des embouts spécialement trempés et très résistants avec entraînement six-pans de 1/4 pouce.

#### Avantage(s):

Les fonctions tournevis à frapper/tournevis sont commutables selon les besoins.

#### Livraison:

Embout de tournevis à frapper pour Phillips, 70 mm: 1 de chaque PH1; PH2; PH3

Embout de tournevis à frapper pour Pozidriv, 70 mm: 1 de chaque PZ1; PZ2; PZ3

Embout de tournevis à frapper pour six-pans, 70 mm: 1 de chaque 3; 4; 5; 6 mm

Embout de tournevis à frapper pour Torx, 70 mm: 1 de chaque TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Embout de tournevis à frapper pour vis à fente, 70 mm: 1 de chaque 4; 5,5; 6,5 mm

Manche de tournevis à frapper: 1 pièce

### Description technique

Référence fabricant	KK 900 Set 1
Nombre de tournevis	18

## Fiche technique

Profil d'entraînement	Tournevis pour Phillips
Profil d'entraînement	Tournevis Pozidriv
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis TORX®
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis à fente, 1.2 x 7.0 x 125 mm
Nombre de pièces	19
Type de produit	Clé à douilles