

**metabo****Marteau perforateur sans fil, sans batterie, Type: KHLTXBL24****Données de commande**

N° commande	075561 KHLTXBL24
GTIN	4061792218291
Classe d'article	03D

**Description****Exécution:****Un concentré de puissance pour le perçage à percussion.**

Le marteau perforateur est doté d'un mécanisme de percussion hautes performances avec un mécanisme de frappe pneumatique précis qui génère des frappes avec une énergie de percussion maximum et une pression d'appui minimum. Marteau combiné avec 3 fonctions: **perçage à percussion, perçage et burinage.**

- **Metabo VibraTech (MVT): pour un travail préservant la santé et réduisant la fatigue, même en utilisation continue.**
- **Système électronique Vario-Tacho-Constamatic (VTC) à ondes pleines pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge.**
- **Débrayage de sécurité: débrayage mécanique de l'entraînement en cas de blocage du foret pour un travail en toute sécurité.**
- **Marteau sans fil très léger et compact avec moteur Brushless pour un perçage sans fatigue dans toutes les positions de travail.**
- **Puissance de perçage, efficacité et durée de vie maximales grâce à la technologie Brushless et au mécanisme de percussion hautes performances.**
- **Perçage sans poussière avec le système d'aspiration de la poussière externe ESA plus.**
- **Démarrage progressif électronique pour un pré-perçage précis.**
- **Lampe de travail à LED pour une visibilité optimale de la zone de perçage.**

**Avantage(s):**

**Compatibilité totale des batteries – désormais également entre les différents fabricants.**

Tous les appareils 18 V et les batteries des partenaires CAS sont 100% compatibles entre eux. CAS est l'abréviation de "Cordless Alliance System".

**Livraison:**

**Sans** batterie ni chargeur.

Avec poignée supplémentaire et butée de profondeur.

**Remarque(s):**

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073870 – 073890.

## Description technique

Référence fabricant	KH 18 LTX BL 24
Tension de la batterie	18 V
Energie de frappe	2,2 J
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Nombre de coups max.	4750 min <sup>-1</sup>
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Type CAS 18 V
Poids sans batterie	2,7 kg
Forme du porte-outils	SDS Plus
Vitesse de rotation à vide	0 - 1280 min <sup>-1</sup>
Ø perçage hélicoïdal max. dans le béton	24 mm
Type de batterie	Lithium-ion
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	30 mm
Nombre de batteries incluses	0
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	13 mm
Type de produit	Marteau perforateur