

**metabo****Marteau perforateur sans fil avec batterie Li-Ion BHLTX16****Données de commande**

N° commande	075559 BHLTX16
GTIN	4061792191655
Classe d'article	03D

**Description****Exécution:****Un concentré de puissance pour le perçage à percussion.**

Le marteau perforateur est doté d'un mécanisme de percussion hautes performances avec un mécanisme de frappe pneumatique précis qui génère des frappes avec une énergie de percussion maximum et une pression d'appui minimum. Marteau perforateur avec 2 fonctions: **perçage à percussion et perçage.**

- **Metabo VibraTech (MVT): pour un travail préservant la santé et réduisant la fatigue, même en utilisation continue.**
- **Système électronique Vario-Tacho-Constamatic (VTC) à ondes pleines pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge.**
- **Arrêt de sécurité électronique du moteur en cas de blocage de l'outil pour un travail en toute sécurité.**
- **Marteau perforateur sans fil très léger et compact avec moteur Brushless pour un perçage sans fatigue dans toutes les positions de travail.**
- **Puissance de perçage, efficacité et durée de vie maximales grâce à la technologie Brushless et au mécanisme de percussion hautes performances.**
- **Lampe de travail à LED pour une visibilité optimale de la zone de perçage.**

**Avantage(s):**

**Compatibilité totale des batteries – désormais également entre les différents fabricants.**

Tous les appareils 18 V et les batteries des partenaires CAS sont 100% compatibles entre eux. CAS est l'abréviation de "Cordless Alliance System".

**Livraison:**

Avec 2x batteries, chargeur et MetaBOX.

Avec poignée supplémentaire et butée de profondeur.

**Remarque(s):**

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073870 – 073890.

## Description technique

Emballage	Metabox
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	20 mm
Vitesse de rotation à vide	0 - 730 min <sup>-1</sup>
Energie de frappe	1,3 J
Capacité de la batterie	2 Ah
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Poids sans batterie	1,6 kg
Type de batterie	Lithium-ion
Poids, batterie comprise	2 kg
Référence fabricant	BH 18 LTX BL 16
Tension de la batterie	18 V
Forme du porte-outils	SDS Plus
Ø perçage hélicoïdal max. dans le béton	16 mm
Nombre de coups max.	5250 min <sup>-1</sup>
Nombre de batteries incluses	2
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	13 mm
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Type CAS 18 V
Type de produit	Marteau perforateur