

**Surfaceuse pour métaux, Type: PFM17****Données de commande**

N° commande	078162 PFM17
GTIN	4061792210349
Classe d'article	03D

Description**Exécution:**

- **Elimination propre et rapide de cordons de soudure en une seule opération avec la nouvelle surfaceuse pour métaux.**
- **Le surfacage produit de petits copeaux métalliques (pas de poussière métallique dangereuse pour la santé).**
- **One-touch Controller: système breveté de réglage de la profondeur de fraisage sans outil par incréments de 0,1 mm.**
- **Prête à l'emploi très rapidement grâce au rail de guidage magnétique fixable sans outil (50 cm de long, extensible).**
- **Changement aisé et pratique des plaquettes sur la tête de fraisage.**
- **Zone de préhension mince et grande poignée réglable sans outil pour un guidage sûr et uniforme.**
- **Système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) avec molette de réglage: pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge.**
- **Démarrage progressif électronique et protection anti-redémarrage.**
- **Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement.**

Livraison:

- **Rail de guidage magnétique (50 cm de long)**
- **3 plaquettes en carbure universelles**
- **Poignée**
- **Tournevis pour vis Torx 15**
- **Tournevis de 4 avec poignée en T**
- **Clé à fourche de 10**
- **metaBOX 280 I**

Description technique

Gradation du réglage de la profondeur de fraisage	0,1 mm
Verrouillage anti-redémarrage	oui
Puissance de décharge	970 W
Vibrations maximales suivant EN	4,1 m/s ²
Niveau de puissance acoustique (LwA)	102 dB(A)
Puissance nominale	1700 W
Vitesse de rotation à vide	8000 - 12600 min ⁻¹
Niveau sonore	91 dB(A)
Emballage	Metabox
Interrupteur marche/arrêt	oui
Tension nominale	230 V
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Poids	4,6 kg
Longueur câble	3,6 m
Démarrage en douceur	oui
Type de produit	Fraise