

**Casques de chantier EVOLite®, Couleur: WHITE****Données de commande**

N° commande	097862 WHITE
GTIN	5038428015431
Classe d'article	09W

**Description****Exécution:**

Casque de protection pour l'industrie particulièrement léger (341 g) **EVOLite®** avec porte-badges transparent. Le **serre-nuque bas** permet de garantir un maintien particulièrement bon. Le **système de harnais à 6 points** peut être réglé en profondeur et garantit un **ajustement optimal**. **Aérations latérales et arrière** pour un mouvement d'air optimal à l'intérieur de la coque, ce qui permet de réduire la température du casque de 2-3 degrés en moyenne. Avec **bandeau antitranspiration en coton Chamlon™** confortable et fonctionnel. Longueur de visière moyenne. Avec grande zone imprimable pour logos et marquages, et éléments réfléchissants pour une meilleure visibilité (EN 12899-1, classe RA2).

- **Harnais 6 points**
- **Avec molette**
- **Système d'aération intégré**

**Norme:**

DIN EN 397

Propriétés du casque: Propriétés de protection jusqu'à -30 °C

Matériau coquille: ABS

Réglage en largeur: Fermeture rotative

Taille: 53 - 64 cm

Poids: 341 g

**Description technique**

Taille	53 - 64 cm
Couleur	blanc
Réglage en largeur	Fermeture rotative
Poids	341 g
Propriétés du casque	Protection contre les projections de métal fondu
Propriétés du casque	Protection contre la déformation latérale
Propriétés du casque	Propriétés de protection jusqu'à -30 °C
Matériau coquille	ABS
Norme	DIN EN 397
Type de produit	Casques de chantier