

**TMSERROR, Type: GBH18V24C****Données de commande**

N° commande	075515 GBH18V24C
GTIN	4053423235067
Classe d'article	03B

Description**Exécution:**

Marteau perforateur sans fil 18 V avec mandrin SDS-plus et moteur sans charbons.

- **Limiteur de couple pour protéger l'utilisateur et la machine.**
- **Rotation droite / gauche.**
- **Extrêmement robuste: le système de protection du moteur (Electronic Motor Protection) arrête le moteur en cas de surcharge; entièrement fonctionnel même après un test de chute de 2 m sur le béton.**

Marteau perforateur sans fil avec module Bluetooth Connectivity intégré.

- **KickBack Control et Vibration Control.**
- **Interface utilisateur pour la sélection du mode d'outil (Auto/Favori).**

Livraison:

Avec 2x batteries Li-Ion 18 V / 5,0 Ah, chargeur, butée de profondeur, insert 1/1 L-BOXX pour appareil et chargeur et L-BOXX.

Remarque(s):

Forets marteaux en carbure adaptés, voir à partir du code art. 787000. Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073851 – 073866.

Description technique

Tension de la batterie	18 V
------------------------	------

Référence fabricant	GBH 18V-24 C
Vibrations maximales suivant EN	16 m/s ²
Forme du porte-outils	SDS-plus
Capacité de la batterie	5 Ah
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	13 mm
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	30 mm
Emballage	Valise (L-Boxx)
Nombre de coups max.	4350 min ⁻¹
Poids	2,9 kg
Type de batterie	Lithium-ion
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Nombre de batteries incluses	2
Ø perçage hélicoïdal max. dans le béton	24 mm
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Bosch 18 V
Energie de frappe	2,4 J
Type de produit	Marteau perforateur

Accessoires

Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de la batterie B18 V	073851 B18
--	------------