


**Garant**
**SOMT 083604 PDER, HB7510, Type: ST1400**


## Données de commande

N° commande	214924 ST1400
GTIN	4045197674715
Classe d'article	21A

## Description

### Exécution:

L'épaisseur de plaquette renforcée permet d'obtenir une géométrie de brise-copeaux pour une coupe positive et minimise la sensibilité à la rupture.

### Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour  $a_e = 0,3 \times D$ .

Rayon d'angle: 0,4 mm

Avance  $f_z$  par dent: 0,17 mm

## Description technique

Avance $f_z$ par dent	0,17 mm
Type	ST1400
Rayon d'angle	0,4 mm
Code ISO plaquette	SOMT 083604 PDER
Nuance	HB7510
Type d'outils	Carbure

Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour fraisage

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	220 m/min	P
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	180 m/min	P
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		