

**CC. T 060204, Nuance: CA510**

Données de commande

N° commande	260092 CA510
GTIN	4960664696437
Classe d'article	25E

Description

CC. T 060204 CA510 Nuance: CA510

Brise-copeaux: HQ

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,05 - 0,25 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 140 - 450 m/min

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	140 - 450 m/min
Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr
Condition de coupe	Continue
Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Application principale	P
Brise-copeaux	HQ
Rayon d'angle	0,4 mm

Nuance	CA510
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CCMT 060204
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage