



Caméra d'inspection sans fil, Référence fabricant: M12-360IC



Données de commande

N° commande	492712 M12-360IC
GTIN	4058546410254
Classe d'article	03L

Description

Exécution:

Caméras d'inspection compactes sans fil pour inspections visuelles dans des endroits difficiles d'accès.

- **Grand écran LCD de 4,3 pouces pour des images nettes et claires.**
- **Ecran pivotant à 270°.**
- **5 niveaux de luminosité garantissent un éclairage optimal.**
- **Zoom numérique à 3 niveaux pour une mise au point rapide sur des points spécifiques.**

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1x batterie Li-Ion 12 V / 2,0 Ah, chargeur, câble de caméra, crochet, aimant, miroir, mallette de transport.

Description technique

Longueur câble de caméra	1200 mm
Ø tête caméra	10 mm

Indice de protection IP	IP 67
Capacité de la batterie	2 Ah
Poids	0,9 kg
Résolution de l'écran	480×272 px
Référence fabricant	M12 360IC
Taille de l'affichage	4,3 pouce
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Tension de la batterie	12 V
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee type B 12 V
Emballage	Mallette de transport
Type de produit	Endoscopes