

Garant

Douilles de réduction GARANT Master Mute Master Mute, Ø de queue DS / Ø de serrage D1: 40/10mm



Données de commande

N° commande	319431 40/10
GTIN	4067263046691
Classe d'article	31V

Description

Exécution:

Convient pour tous types de porte-outils pour barres d'alésage. Idéal en combinaison avec les barres d'alésage anti-vibratoires, par ex. GARANT Master Mute; également avantageux en cas d'utilisation d'autres barres d'alésage (par ex. barres d'alésage en carbure).

Avantage(s):

Grâce à la variante fendue, la douille de réduction enserre complètement la barre d'alésage, c'est-à-dire que les vibrations sont réduites. Alignement simple et rapide de la barre d'alésage possible au moyen d'une bille ou d'une vis.

Utilisation:

Pour réduire le Ø d'outils à queue cylindrique.

Description technique

Ø serrage D ₁	10 mm
Longueur totale L	70 mm
Ø D	44 mm
l ₂	5 mm
Ø queue D _s	40 mm
Type de produit	Douille de réduction

Vibration

amorti