


Garant
DN. G 110404, Nuance: HU7305


Données de commande

N° commande	250752 HU7305
GTIN	4045197663184
Classe d'article	21G

Description

DN. G 110404 HU7305 Nuance: HU7305

Brise-copeaux: AM

Tolérance: G

 Prof. coupe a_p : 0,5 - 5 mm

 Avance f : 0,1 - 0,6 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 400 - 600 m/min

Description technique

Brise-copeaux	AM
Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Application principale	N
Vitesse de coupe v_c Application principale	400 - 600 m/min
Rayon d'angle	0,4 mm
Avance f	0,1 - 0,6 mm/tr

Nuance	HU7305
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Revêtement	non revêtu
Code ISO plaquette	DNGG 110404
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	G
Type de produit	Plaquette pour tournage