



Disque de tronçonnage Cubitron™ 3 MINCE, Ø disque: 230mm



Données de commande

N° commande	563319 230
GTIN	4064035079284
Classe d'article	53M

Description

Exécution:

Disque à tronçonner avec **grain céramique de précision Cubitron™ 3 pour l'INOX et l'acier**. Performances de coupe extrêmement élevées et durée de vie maximale.

Grain de précision Cubitron™ II amélioré avec une **structure microcristalline optimisée pour un rendement supérieur, des performances accrues et une plus grande durabilité**. Par rapport au Cubitron™ II, vitesse de coupe jusqu'à 10% plus élevée et durée de vie 2x plus longue. Simplicité d'utilisation maximale grâce à un comportement de tronçonnage très doux, nécessitant peu d'efforts.

Utilisation:

Pour des coupes extrêmement rapides et quasi sans bavures avec contrainte thermique réduite et coupe ergonomique et confortable.

Pour coupe à main levée sur des meuleuses d'angle électriques et pneumatiques dont la vitesse de coupe maximale v_c est de 80 m/s. Idéal pour la découpe de métal, de tôles de carrosserie/ navire, de tubes en acier inoxydable, de tuyaux d'échappement, de colliers ou de fixations rouillées.

Spécification:

A36S-BF

Remarque(s):

L'épaisseur de disque doit représenter au moins 20 % de celle du matériau à tronçonner.

Description technique

Ø alésage	22,23 mm
Forme	41
Épaisseur de disque	2 mm
Spécification	A36S-BF
Vitesse de rotation max.	6600 min ⁻¹
Ø disque	230 mm
Forme	droit
Pour épaisseurs de matériaux	6 - 10 mm
Abrasifs	Grain de céramique (CER)
Abréviation de l'abrasif	Céramique
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Angle d'attaque recommandé	Rayon degré
Optimisé pour le matériau	INOX
Optimisé pour le matériau	Acier
Machine motrice	Meuleuses d'angle
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Type de produit	Disque de tronçonnage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	moyennement adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		

Fiche technique

INOX	adaptée
Ti	adaptée
Fonte GG(G)	moyennement adaptée
CuZn	moyennement adaptée
Plastique, PRFV	moyennement adaptée
à sec	adaptée

Accessoires

Paire de brides de serrage Ø bride 76 mm	563990 76
--	-----------