


**DNMG 150604, Nuance: KW10****Données de commande**

N° commande	250796 KW10
GTIN	4960664224371
Classe d'article	25E

Description

DNMG 150604 KW10 Nuance: KW10

Brise-copeaux: AH

Prof. coupe a_p : 0,8 - 3,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,35 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 400 m/min

Description technique

Avance f	0,1 - 0,35 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 400 m/min
Brise-copeaux	AH
Rayon d'angle	0,4 mm
Application principale	N
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Prof. coupe a_p	0,8 - 3,5 mm

Nuance	KW10
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DNMG 150604
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage