



Unité de perçage compacte 72732361



Données de commande

N° commande	076527 72732361
GTIN	4014586897356
Classe d'article	03F

Description

Exécution:

Unité de perçage magnétique Compact 1 vitesse, extrêmement compacte et légère avec dimensions très réduites pour une utilisation dans des endroits exigus en atelier et sur chantier.

- **Moteur de perçage fixe pour travaux dans des endroits exigus.**
- **Utilisation bilatérale nécessitant peu d'espace via un cliquet.**
- **Visibilité optimale de la zone de perçage.**
- **Avance exclusive du fourreau pour profondeurs de coupe jusqu'à 35 mm.**

Livraison:

Avec 1x cliquet 1/2 pouce, rallonge de clé à douilles 1/2 pouce, pompe de refroidissement, sangle d'arrimage, crochet à copeaux, goujon de centrage, protection contre les contacts, poignée supplémentaire, clé à 6 pans creux 5 mm, clé à 6 pans creux avec poignée en T 5 mm, valise.

Description technique

Ø taraudage max. dans l'acier	M12 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Poids	8,5 kg
Longueur base magnétique	175 mm

Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	16 mm
Forme du porte-outils	Weldon
Puissance absorbée	1200 W
Dimensions du porte-outils	19 mm (3/4 pouce)
Largeur base magnétique	80 mm
Ø fraisage max.	32 mm
Ø carottage max. dans l'acier	36 mm
Référence fabricant	KBC 36 MAGFORCE
Vitesse de rotation max.	130 - 520 min ⁻¹
Course de travail	46 mm
Hauteur	169 mm
Emballage	Mallette de transport
Type de produit	Unités de perçage