

**Garant****CC. T 060204, Nuance: HB7020**

## Données de commande

N° commande	260142 HB7020
GTIN	4045197698834
Classe d'article	21G

## Description

CC. T 060204 HB7020 Nuance: HB7020

Brise-copeaux: SM

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,2 - 4 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 120 - 350 m/min

## Description technique

Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Rayon d'angle	0,4 mm
Prof. coupe $a_p$	0,2 - 4 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	SM
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	120 - 350 m/min

Application principale	P
Nuance	HB7020
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CCMT 060204
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage