

**VNMG 160408, Nuance: CA4515****Données de commande**

N° commande	251824 CA4515
GTIN	4960664600380
Classe d'article	25E

Description

VNMG 160408 CA4515 Nuance: CA4515

Brise-copeaux: STD

Prof. coupe a_p : 0,75 - 3 mm

Avance f: 0,05 - 0,7 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 110 - 360 m/min

Description technique

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Prof. coupe a_p	0,75 - 3 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Avance f	0,05 - 0,7 mm/tr
Application principale	K
Vitesse de coupe v_c Application principale	110 - 360 m/min
Brise-copeaux	STD

Nuance	CA4515
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	VNMG 160408
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage