

Garant
VN. G 160408, Nuance: HU7305


Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 251804 HU7305 |
| GTIN | 4045197665096 |
| Classe d'article | 21G |

Description

VN. G 160408 HU7305 Nuance: HU7305

Brise-copeaux: AM

Tolérance: G

 Prof. coupe a_p : 0,5 - 5 mm

 Avance f : 0,1 - 0,6 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 400 - 600 m/min

Description technique

| | |
|---|--------------------------|
| Brise-copeaux | AM |
| Avance f | 0,1 - 0,6 mm/tr |
| Application principale | N |
| Rayon d'angle | 0,8 mm |
| Prof. coupe a_p | 0,5 - 5 mm |
| Condition de coupe | Légèrement intermittente |
| Vitesse de coupe v_c Application principale | 400 - 600 m/min |

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Nuance | HU7305 |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition |
| Type d'outils | Carbure |
| Revêtement | non revêtu |
| Code ISO plaquette | VNGG 160408 |
| Nombre de changements/dents | 4 |
| Tolérance | G |
| Type de produit | Plaquette pour tournage |