

**VNMG 160408, Nuance: CA6525****Données de commande**

N° commande	251754 CA6525
GTIN	4960664513215
Classe d'article	25E

Description

VNMG 160408 CA6525 Nuance: CA6525

Brise-copeaux: MQ

Prof. coupe a_p : 0,5 - 1,5 mm

Avance f: 0,05 - 0,25 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 220 m/min

Description technique

Prof. coupe a_p	0,5 - 1,5 mm
Application principale	M
Rayon d'angle	0,8 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 220 m/min
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr
Brise-copeaux	MQ

Nuance	CA6525
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	VNMG 160408
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage