



Données de commande

N° commande	077814 72296770
GTIN	4014586897813
Classe d'article	03F

Description

Exécution:

Machines oscillantes les plus performantes, disponibles dans trois catégories de puissance (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent); nouveau modèle avec porte-outils Starlock (transmission de la puissance optimisée pour une vitesse de travail jusqu'à 35 % plus rapide). Applications quasi illimitées (sciage, meulage, grattage, tronçonnage, râpage) grâce au mouvement oscillant (faible dégagement de poussières). Réglage progressif électronique de la vitesse de rotation pour une utilisation optimale. Qualité et stabilité maximales grâce au carter d'engrenage métallique et à l'utilisation combinée de roulements à billes et à aiguilles. Maniabilité optimale grâce au design ergonomique et au revêtement Softgrip, poids réduit. Puissant MultiTool pour une progression rapide (pour l'aménagement et la rénovation) avec plus de 30 accessoires pour le sciage dans le bois et le métal, le ponçage, la coupe de carrelages, etc.

Livraison:

Jeu de 30 accessoires, dispositif d'aspiration et L-BOXX. Jeu de 30 accessoires: 1× lame de scie E-Cut Long-Life -(10 mm), 2× lames de scie E-Cut Long-Life (35 mm), 2× lames de scie E-Cut Long-Life (65 mm), 1× lame de scie E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1× lame de scie en carbure (Ø 75), 1× râpe en carbure (triangulaire), 1× spatule, 1× plateau-support perforé, 1× feuille abrasive perforée de chaque (grain 60, 80, 120, 180).

Description technique

Amplitude (mouvement d'oscillation)	2 × 1,7 degré
Nombre d'oscillations	10000 - 19500 min ⁻¹

Poids	1,4 kg
Puissance absorbée	350 W
Porte-outils	Starlock, Starlock Plus
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Référence fabricant	MM 500 PLUS TOP
Longueur câble	5 m
Emballage	Valise (L-Boxx)
Type de produit	Machines oscillantes