



## Données de commande

N° commande	077804 72296863
GTIN	4014586897868
Classe d'article	03F

## Description

Exécution:

Machines oscillantes les plus performantes, disponibles dans trois catégories de puissance (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent); nouveau modèle avec porte-outils Starlock (transmission de la puissance optimisée pour une vitesse de travail jusqu'à 35 %). Applications quasi illimitées (sciage, meulage, grattage, tronçonnage, râpage) grâce au mouvement oscillant (faible dégagement de poussières). Réglage progressif électronique de la vitesse de rotation pour une utilisation optimale. Qualité et stabilité maximales grâce au carter d'engrenage métallique et à l'utilisation combinée de roulements à billes et à aiguilles. Maniabilité optimale grâce au design ergonomique et au revêtement Softgrip, poids réduit. MultiTool idéal pour une progression rapide pour travaux d'aménagement et de rénovation avec une lame de scie bimétal pour le bois, le métal et les plastiques. Grâce au porte-outils StarlockMax, vous avez accès à quelque 180 accessoires FEIN des catégories de puissance Starlock, StarlockPlus et StarlockMax.

Livraison:

1x lame de scie universelle E-Cut (44 mm), L-BOXX.

## Description technique

Porte-outils	StarlockMax
Puissance absorbée	450 W
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Référence fabricant	MM 700 MAX

Amplitude (mouvement d'oscillation)	2 × 2,0 degré
Poids	1,6 kg
Nombre d'oscillations	10000 - 19500 min <sup>-1</sup>
Longueur câble	5 m
Emballage	Valise (L-Boxx)
Type de produit	Machines oscillantes