


CC. T 09T304, Nuance: CA510

Données de commande

N° commande	260196 CA510
GTIN	4960664696505
Classe d'article	25E

Description

CC. T 09T304 CA510 Nuance: CA510

Brise-copeaux: GK

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 3 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 140 - 450 m/min

Description technique

Prof. coupe a_p	0,5 - 3 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Rayon d'angle	0,4 mm
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	GK
Vitesse de coupe v_c Application principale	140 - 450 m/min
Application principale	P

Nuance	CA510
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CCMT 09T304
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage