



Données de commande

| | |
|------------------|-----------------|
| N° commande | 077824 72297264 |
| GTIN | 4014586898094 |
| Classe d'article | 03F |

Description

Exécution:

Machines oscillantes les plus performantes, disponibles dans trois catégories de puissance (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent); nouveau modèle avec porte-outils Starlock (transmission de la puissance optimisée pour une vitesse de travail jusqu'à 35 % plus rapide). Applications quasi illimitées (sciage, meulage, grattage, tronçonnage, râpage) grâce au mouvement oscillant (faible dégagement de poussières). Réglage progressif électronique de la vitesse de rotation pour une utilisation optimale. Qualité et stabilité maximales grâce au carter d'engrenage métallique et à l'utilisation combinée de roulements à billes et à aiguilles. Maniabilité optimale grâce au design ergonomique et au revêtement Softgrip, poids réduit. Grâce au porte-outils Starlock Plus, vous avez accès à près de 100 accessoires FEIN des catégories de puissance Starlock et Starlock Plus. MultiTool pour l'aménagement et la rénovation avec l'équipement de base pour scier dans le bois, les métaux, le placoplâtre et les plastiques.

Livraison:

1× valise à outils en plastique, 1× lame de scie E-Cut Long-Life (35 mm), 1× lame de scie E-Cut Long-Life (65 mm), 1× lame de scie universelle E-Cut (44 mm).

Description technique

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Poids | 1,4 kg |
| Référence fabricant | MM 300 Plus Start |
| Amplitude (mouvement d'oscillation) | 2 × 1,6 degré |

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur |
| Puissance absorbée | 250 W |
| Porte-outils | Starlock, Starlock Plus |
| Nombre d'oscillations | 11000 - 20000 min ⁻¹ |
| Longueur câble | 5 m |
| Emballage | Valise (L-Boxx) |
| Type de produit | Machines oscillantes |