



## Couronne de perçage KOMET KUB Centron®, Ø DC: 62mm



### Données de commande

N° commande	236650 62
GTIN	4047109081758
Classe d'article	24L

### Description

#### Exécution:

- Sécurité du process jusqu'à 8 (9)×D.
- Centrage via pointe de centrage et patins de guidage.
- Point de séparation rigide entre l'élément de base et la couronne de perçage.
- Ø des patins de guidage adapté aux plaquettes avec rayon d'angle de 0,4 mm. Pour les trous débouchants, il est possible d'adapter le Ø du patin de guidage à l'aide de clinquants.

#### Utilisation:

- Pour utilisation en position fixe ou rotative ainsi que verticale et horizontale dans tous les matériaux.
- Avec pointe de centrage 236655 – 236657.
- Avec plaquette 236740 – 237080.

#### Adapté(s) pour:

Corps de base 236652 – 236654.

#### Livraison:

Couronne de perçage avec patins de guidage (patins de guidage de rechange 236658).  
A partir du Ø 65 mm, avec empreinte de plaquette extérieure réglable de +1 mm au Ø.

### Description technique

Jeu de vis pour plaquettes	239655 15IP (6,3 Nm)
----------------------------	----------------------

Code ISO plaquette	WOEX 080404
Réf. corps de base	55
Vis pour corps de base	239655 20IP2
Réf. pointe de centrage	46
Nombre de dents Z	1
Série	KUB Centron®
Ø nom. D	62
pour Ø pouce	2 7/16 pouce
Application de perçage	Centrage
Application de perçage	Perçage transversal sous condition
Application de perçage	Sortie en oblique sous condition
Application de perçage	Pré-perçage en oblique sous condition
Arrosage interne	oui
Type de produit	Forets à plaquettes

## Accessoires

Pointe de centrage HSS KOMET KUB Centron® Type 46	236655 46
Corps de base KOMET® Ø DC 55 mm	236654 55
Corps de base KOMET® Ø DC 55 mm	236653 55
Lame 8 mm, avec aimantet porte-embouts 1/4 pouce Longueur totale 50 mm	659874 50
Jeu de vis de serrage Torx Plus® 10 pièces Taille empreinte 20IP2	239655 20IP2
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP
Corps de base KOMET® Ø DC 55 mm	236652 55

Pointe de centrage carbure KOMET KUB Centron® Type 46	236657 46
Pointe de centrage HSS KOMET KUB Centron® Type 46	236656 46
Jeu de vis de serrage Torx Plus® 10 pièces Taille empreinte 15IP	239655 15IP
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659957 1600