

Garant
VN. G 160404, Nuance: HU7305


Données de commande

N° commande	251802 HU7305
GTIN	4045197664990
Classe d'article	21G

Description

VN. G 160404 HU7305 Nuance: HU7305

Brise-copeaux: AM

Tolérance: G

Prof. coupe a_p : 0,5 - 5 mm

Avance f : 0,1 - 0,6 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 400 - 600 m/min

Description technique

Avance f	0,1 - 0,6 mm/tr
Application principale	N
Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Brise-copeaux	AM
Vitesse de coupe v_c Application principale	400 - 600 m/min
Rayon d'angle	0,4 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente

Nuance	HU7305
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	VNGG 160404
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	G
Type de produit	Plaquette pour tournage