


**VNMG 160408, Nuance: CA6525**

**Données de commande**

N° commande	251824 CA6525
GTIN	4960664472161
Classe d'article	25E

**Description**

VNMG 160408 CA6525 Nuance: CA6525

Brise-copeaux: MS

Prof. coupe  $a_p$ : 0,75 - 2,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,35 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 60 - 220 m/min

**Description technique**

Prof. coupe $a_p$	0,75 - 2,5 mm
Brise-copeaux	MS
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Rayon d'angle	0,8 mm
Avance f	0,1 - 0,35 mm/tr
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	60 - 220 m/min
Application principale	M

Nuance	CA6525
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	VNMG 160408
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage