


CCMT 09T304, Nuance: SP4019

Données de commande

N° commande	260184 SP4019
GTIN	
Classe d'article	28A

Description

CCMT 09T304 SP4019 Nuance: SP4019

Brise-copeaux: 73

Prof. coupe a_p : 0,2 - 5 mm

Avance f : 0,1 - 0,45 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 30 - 440 m/min

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	30 - 440 m/min
Prof. coupe a_p	0,2 - 5 mm
Avance f	0,1 - 0,45 mm/tr
Rayon d'angle	0,4 mm
Condition de coupe	Continue
Application principale	UNI
Brise-copeaux	73
Nuance	SP4019

Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CCMT 09T304
Nombre de changements/dents	2
Type de produit	Plaquette pour tournage