


DNMG 150612, Nuance: CA6525

Données de commande

N° commande	250798 CA6525
GTIN	4960664471751
Classe d'article	25E

Description

DNMG 150612 CA6525 Nuance: CA6525

Brise-copeaux: MS

Prof. coupe a_p : 0,7 - 4 mm

Avance f: 0,1 - 0,35 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 220 m/min

Description technique

Brise-copeaux	MS
Avance f	0,1 - 0,35 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 220 m/min
Application principale	M
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Rayon d'angle	1,2 mm
Prof. coupe a_p	0,7 - 4 mm

Nuance	CA6525
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DNMG 150612
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage