

Garant**Fraise ébauche HSS-Co8, TiAlN, Ø k12 DC: 30mm****Données de commande**

N° commande	192610 30
GTIN	4067263291190
Classe d'article	11W

Description**Exécution:**

Avec profil ébauche. Nombreux affûtages possibles sans modification de profil.
Coupe au centre pour le fraisage en plongée et pas différentiel.

Description technique

Angle du chanfrein de bec	45 degré
Tolérance Ø nominal	k12
Angle d'hélice	30 degré
Largeur du chanfrein de bec à 45°	0,5 mm
Queue	DIN 1835 B avec h6
Avance f_z pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm ²	0,061 mm
Ø queue D_s	25 mm
Longueur totale L	166 mm
Longueur de coupe L_c	90 mm
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Ø dents D_c	30 mm
Nombre de dents Z	5
Revêtement	TiAlN
Type d'outils	HSS Co 8

Norme	DIN 844 B
Profil de fraise	NR
Pas des arêtes de coupe	Différent
Largeur de passe a_e pour le fraisage	$0,15 \times D$ pour le dressage
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Fraise à dresser

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	100 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	60 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	45 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	45 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	13 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	moyennement adaptée	11 m/min	M
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	36 m/min	K
CuZn	moyennement adaptée	73 m/min	N
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		