


**CCMT 09T302, Nuance: CA525**

**Données de commande**

N° commande	260194 CA525
GTIN	4960664679034
Classe d'article	25E

**Description**

CC. T 09T302 CA525 Nuance: CA525

Brise-copeaux: GK

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 3 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 80 - 330 m/min

**Description technique**

Prof. coupe $a_p$	0,5 - 3 mm
Brise-copeaux	GK
Application principale	P
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	80 - 330 m/min
Rayon d'angle	0,2 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr

Nuance	CA525
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CCMT 09T302
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage