



KNUX 160405L Jeu de 10 pièces, Nuance: HBX130



Données de commande

N° commande	251052 HBX130
GTIN	4045197663818
Classe d'article	22D

Description

KNUX 160405L Jeu de 10 pièces HBX130 Nuance: HBX130

Brise-copeaux: MM

Brise-copeaux: 2,2 mm

Prof. coupe a_p : 1 - 5 mm

Avance f: 0,2 - 0,7 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 200 m/min

Description technique

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	MM
Brise-copeaux	2,2 mm
Application principale	M
Rayon d'angle	0,5 mm
Prof. coupe a_p	1 - 5 mm
Avance f	0,2 - 0,7 mm/tr
Nuance	HBX130
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 200 m/min
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition

Type d'outils	Carbure
Nombre de changements/dents	2
Code ISO plaquette	KNUX 160405L
Type de produit	Plaquette pour tournage