

Garant
Porte-outils à levier, court, droite, Carré / plaquette: 25/08 mm

Données de commande

N° commande	251904 25/08
GTIN	4045197651143
Classe d'article	21U

Description
Exécution:

Avec arrosage directement sur l'arête de coupe. Grâce à l'arrosage via les gicleurs de précision, la contrainte thermique est réduite de manière ciblée et efficace, le jet de lubrifiant étant dirigé de manière optimale entre le copeau et l'arête de coupe. Permet d'augmenter la productivité, d'allonger la durée de vie et d'accroître la sécurité de process.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT eco 319001 – 319886 ou pour une longueur de queue < 125 mm supplémentaire 317900.

Arrosage interne: oui

Code ISO porte-outils: PWLNR/L 2525X08

Plaquette adaptée: WN.. 0804..

Largeur fonctionnelle L₄: 32 mm

Longueur de tête L₁: 34 mm

Longueur totale L: 105,5 mm

Sous-plaquette: 259031 19

Description technique

Vis de levier	259018 3
Ressort	259046 1
Sous-plaquette	259031 19
Taille plaquette	8 mm
Largeur fonctionnelle L ₄	32 mm

Plaquette adaptée	WN.. 0804..
Longueur de tête L ₁	34 mm
Taille de queue	25 mm
Levier	259015 3
Code ISO porte-outils	PWLNRL 2525X08
Longueur totale L	105,5 mm
Type d'utilisation	droite
Norme	DIN ISO 5610
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque κ	95 degré
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Vis de levier Type 3	259018 3
Sous-plaquette Type 19	259031 19
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500
Levier Type 3	259015 3
Ressort Type 1	259046 1
PrecisionBit pour 6 pans, tige E 6,3 Hexagonal 3 mm	674242 3