

Porte-outils à bride, droite, Carré / plaquette: 32/08mm



Données de commande

N° commande	251912 32/08
GTIN	4045197656957
Classe d'article	21T

Description technique

Taille de queue	32 mm
Largeur fonctionnelle L ₄	40 mm
Goupille	259049 2
Sous-plaquette	259031 41
Code ISO porte-outils	MWLNR/L 3232P08
Bride de serrage	259038 12
Taille plaquette	8 mm
Plaquette adaptée	WN 0804
Longueur de tête L ₁	32 mm
Jeu de vis	259023 2
Longueur totale L	170 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	95 degré
Utilisation	Dressage

Fiche technique

Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Bride de serrage Type 12	259038 12
PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 3 mm	674242 3
Sous-plaquette Type 41	259031 41
Goupille Type 2	259049 2
Jeu de vis10 pièces Type 2	259023 2
Tournevis dynamometriqueavec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500