

**Garant**
**Porte-outils à levier, court, Gauche, Carré / plaquette: 25/08 mm**

**Données de commande**

N° commande	251905 25/08
GTIN	4045197651204
Classe d'article	21U

**Description**
**Exécution:**

Avec arrosage directement sur l'arête de coupe. Grâce à l'arrosage via les gicleurs de précision, la contrainte thermique est réduite de manière ciblée et efficace, le jet de lubrifiant étant dirigé de manière optimale entre le copeau et l'arête de coupe. Permet d'augmenter la productivité, d'allonger la durée de vie et d'accroître la sécurité de process.

**Remarque(s):**

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT eco 319001 – 319886 ou pour une longueur de queue < 125 mm supplémentaire 317900.

Arrosage interne: oui

Code ISO porte-outils: PWLNR/L 2525X08

Plaquette adaptée: WN.. 0804..

Largeur fonctionnelle L<sub>4</sub>: 32 mm

Longueur de tête L<sub>1</sub>: 34 mm

Longueur totale L: 105,5 mm

Sous-plaquette: 259031 19

**Description technique**

Ressort	259046 1
Taille de queue	25 mm
Vis de levier	259018 3
Longueur de tête L <sub>1</sub>	34 mm
Plaquette adaptée	WN.. 0804..

Taille plaquette	8 mm
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	32 mm
Sous-plaquette	259031 19
Levier	259015 3
Code ISO porte-outils	PWLNRL 2525X08
Longueur totale L	105,5 mm
Type d'utilisation	Gauche
Norme	DIN ISO 5610
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque κ	95 degré
Type de produit	Porte-outils à vis

## Accessoires

Levier Type 3	259015 3
PrecisionBit pour 6 pans, tige E 6,3 Hexagonal 3 mm	674242 3
Sous-plaquette Type 19	259031 19
Vis de levier Type 3	259018 3
Ressort Type 1	259046 1
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500