

**Couronne de perçage KOMET KUB Centron® Powerline, Ø DC: 39mm****Données de commande**

N° commande	236651 39
GTIN	4047109226913
Classe d'article	24L

**Description****Exécution:**

La pointe de perçage guide l'outil avec précision dans l'axe et garantit ainsi rectitude et sécurité de process maximale, stabilité à des profondeurs de perçage jusqu'à 9xD.

Pré-perçage sur surfaces planes possible sans alésage pilote.

Couronne de perçage sans patins de guidage et leur réglage.

**Utilisation:**

Pour utilisation en position fixe ou rotative ainsi que verticale et horizontale dans tous les matériaux.

Avec pointe de centrage 236659.

Avec plaquettes 236520 – 236576.

**Remarque(s):**

Autres dimensions disponibles sur demande.

**Description technique**

Vis pour corps de base	239653 15IP
Réf. pointe de centrage	70
Réf. corps de base	33
Nombre de dents Z	2
Code ISO plaquette	SOEX 120508

Jeu de vis pour plaquettes	239652 20IP (6,3 Nm)
Série	KUB Centron®
Ø nom. D	39
Application de perçage	Perçage transversal sous condition
Application de perçage	Sortie en oblique sous condition
Application de perçage	Pré-perçage en oblique sous condition
Application de perçage	Perçage de trous borgnes
Arrosage interne	oui
Type de produit	Forets à plaquettes

## Accessoires

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659906 1600
Jeu de vis de serrage Torx Plus® 10 pièces Taille empreinte 15IP	239653 15IP
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 20IP	674252 20IP
Lame 8 mm, avec aimant et porte-embouts 1/4 pouce Longueur totale 50 mm	659874 50
Jeu de vis de serrage Torx Plus® 10 pièces Taille empreinte 20IP	239652 20IP
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659957 1600