


CCMT 120412, Nuance: CA510

Données de commande

N° commande	260206 CA510
GTIN	4960664696543
Classe d'article	25E

Description

CCMT 120412 CA510 Nuance: CA510

Brise-copeaux: GK

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 3 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 140 - 450 m/min

Description technique

Brise-copeaux	GK
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Condition de coupe	Continue
Rayon d'angle	1,2 mm
Prof. coupe a_p	0,5 - 3 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	140 - 450 m/min
Application principale	P

Nuance	CA510
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CCMT 120412
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage