

Garant**Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaque: 32/08mm**

Données de commande

N° commande	251937 32/08
GTIN	4045197651457
Classe d'article	21T

Description technique

Plaque adaptée	WN.. 0804..
Ø pré-perçage min. D_{min}	40 mm
Taille plaque	8 mm
Jeu de vis	259023 3
Bride de serrage	259038 12
Déport L_3	22 mm
Goupille	259049 5
Sous-plaque	259031 41
Code ISO porte-outils	A32S MWLNR/L08
Longueur totale L	250 mm
Hauteur de serrage L_2	31 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Ø queue D_s	32 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Sous-plaquette Type 41	259031 41
Bride de serrage Type 12	259038 12
Jeu de vis 10 pièces Type 3	259023 3
Goupille Type 5	259049 5
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500