

**Garant****Porte-outils à levier, à droite, Carré / plaquette: 25/15mm****Données de commande**

N° commande	251110 25/15
GTIN	4045197650818
Classe d'article	21T

**Description technique**

Taille plaquette	15 mm
Sous-plaquette	259031 37
Plaquette adaptée	SN.. 1506..
Taille de queue	25 mm
Jeu de goupilles à ressort	259047 4
Jeu de ressorts	259044 6
Vis de levier	259018 11
Longueur de tête L <sub>1</sub>	30 mm
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	32 mm
Levier	259015 12
Code ISO porte-outils	PSKNR/L 2525M15
Longueur totale L	150 mm
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	75 degré

Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

### Accessoires

VIS DE LEVIER Type 11	259018 11
Sous-plaquette Type 37	259031 37
Levier Type 12	259015 12
Jeu de ressorts 10 pièces Type 6	259044 6
PrecisionBit pour Torx®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Jeu de poinçons 10 pièces Type 4	259047 4
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500