

Garant**Porte-outils à vis, à droite, Carré / plaquette: 20/11 mm****Données de commande**

N° commande	260308 20/11
GTIN	4045197652591
Classe d'article	21T

Description technique

Longueur de tête L ₁	20,5 mm
Sous-plaquette	269005 3
Vis pour sous-plaquette	269013 2
Jeu de vis pour plaquettes	269028 2
Taille plaquette	11 mm
Largeur fonctionnelle L ₄	25 mm
Taille de queue	20 mm
Code ISO porte-outils	SDJCR/L 2020K11
Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Longueur totale L	125 mm
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	93 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur

Type de produit

Porte-outils à vis

Accessoires

Vis pour sous-plaquette Type 2	269013 2
Sous-plaquette Type 3	269005 3
Jeu de vis pour plaquettes Type 2	269028 2
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500