


**CCMT 120408, Nuance: CA6525**

**Données de commande**

N° commande	260204 CA6525
GTIN	4960664491858
Classe d'article	25E

**Description**

CCMT 120408 CA6525 Nuance: CA6525

Brise-copeaux: GK

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 3 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 50 - 140 m/min

**Description technique**

Brise-copeaux	GK
Application principale	M
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Rayon d'angle	0,8 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	50 - 140 m/min
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 3 mm

Nuance	CA6525
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CCMT 120408
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage