

**Garant**
**Tête de coupe QuickTurn, à droite, Carré / plaque: 25/12mm**

**Données de commande**

N° commande	251104 25/12
GTIN	4045197650764
Classe d'article	21U

**Description**
**Avantage(s):**

Changement de plaque sans outil. **Déverrouillage par simple pression d'un bouton – Remplacement de l'arête – Verrouillage de la bride.** Réduction simple et pratique des temps morts. Force de serrage uniforme, grande garantie d'interchangeabilité, sans entretien.

Arrosage interne: non

Code ISO porte-outils: DSSNR/L 2525M12

Plaque adaptée: SN.. 1204..

Largeur fonctionnelle L<sub>4</sub>: 32 mm

Longueur de tête L<sub>1</sub>: 49 mm

Longueur totale L: 150 mm

Sous-plaque: 259031 21

**Description technique**

Vis pour sous-plaque	259025 4
Taille plaque	12 mm
Bride	259038 8
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	32 mm
Plaque adaptée	SN.. 1204..
Longueur de tête L <sub>1</sub>	49 mm
Sous-plaque	259031 21
Code ISO porte-outils	DSSNR/L 2525M12

Taille de queue	25 mm
Longueur totale L	150 mm
Série	QuickTurn
Type d'utilisation	à droite
Norme	DIN ISO 5610
Arrosage interne	non
Angle d'attaque $\kappa$	45 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

## Accessoires

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500
PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX15	674248 TX15
Sous-plaquette Type 21	259031 21
Sous-plaquette	259231
Bride de serrage	259352
Vis pour sous-plaquette	259171
Bride de serrage Type 8	259038 8
Vis pour sous-plaquette Type 4	259025 4