

Garant
Tête de coupe QuickTurn, à gauche, Carré / plaquette: 20/12mm

Données de commande

N° commande	251105 20/12
GTIN	4045197650771
Classe d'article	21U

Description
Avantage(s):

Changement de plaquette sans outil. **Déverrouillage par simple pression d'un bouton – Remplacement de l'arête – Verrouillage de la bride.** Réduction simple et pratique des temps morts. Force de serrage uniforme, grande garantie d'interchangeabilité, sans entretien.

Arrosage interne: non

Code ISO porte-outils: DSSNR/L 2025K12

Plaquette adaptée: SN.. 1204..

Largeur fonctionnelle L₄: 32 mm

Longueur de tête L₁: 49 mm

Longueur totale L: 125 mm

Sous-plaquette: 259031 21

Description technique

Sous-plaquette	259031 21
Vis pour sous-plaquette	259025 4
Taille de queue	20 mm
Largeur fonctionnelle L ₄	32 mm
Plaquette adaptée	SN.. 1204..
Code ISO porte-outils	DSSNR/L 2025K12
Taille plaquette	12 mm
Bride	259038 8

Longueur de tête L ₁	49 mm
Longueur totale L	125 mm
Série	QuickTurn
Type d'utilisation	à gauche
Norme	DIN ISO 5610
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	45 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500
Sous-plaquette Type 21	259031 21
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Vis pour sous-plaquette	259171
Bride de serrage	259352
Vis pour sous-plaquette Type 4	259025 4
Sous-plaquette	259231
Bride de serrage Type 8	259038 8